

**Garant****Liuskahiomalaikka speed ZA litteä, Ø 115 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 565274 60     |
| GTIN         | 4062406162467 |
| Tuoteluokka  | 51M           |

**Kuvaus****Malli:**

- **Premium-zirkonikorundi (ZA)** mahdollistaa maksimaalisen hiontatehon.
- **Luja polyesteri-puuvillaekoitekuitu** kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
- **Vakaan lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.**
- **Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.**
- **Parhaat tulokset heikoissa ja tehokkaissa kulmahiomakoneissa.**

**speed** - Litteä lamellirakenne **suurelle materiaalin poistolle** ja pitkälle käyttöiälle.

**Käyttö:**

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.

**Tekninen kuvaus**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Kiekon Ø      | 115 mm          |
| Rakeisuus     | 60              |
| Muodon kuvaus | litteä          |
| Porauksen Ø   | 22,23 mm        |
| Hioma-aine    | Zirkonirae (ZA) |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Hioma-aineen lyhenne           | ZA                |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %           |
| Tuotenimen määrite             | Ø 115 mm          |
| optimoitu materiaalille        | INOX              |
| optimoitu materiaalille        | teräs             |
| suurin sallittu kehänopeus     | 80 m/s            |
| Tuotetyyppi                    | Liuskahiomalaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | sopii rajoituksin |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |