

Garant**Liuskakaralaikka X-LOCK long life ZA kartiomainen, Ø 125 mm, Rakeisuus: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	565279 60
GTIN	4062406162542
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

- **Premium-zirkonikorundi (ZA)** mahdollistaa maksimaalisen hiontatehon.
- **Luja polyesteri-puuvillaekoitekuitu** kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
- **Vakaan lasikuiturungon ansiosta optimaalinen puristusvoima.**
- **Soveltuu teräkselle ja INOX-teräkselle.**
- **Parhaat tulokset heikoissa ja tehokkaissa kulmahiomakoneissa.**

long life - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa **maksimaalisen käyttöiän**.

Laikan nopea vaihtaminen ilman työkaluja X-LOCK-järjestelmällä.

Käyttö:

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.

Huomautus:

X-LOCK-liuskakaralaikat ovat yhteensopivia vanhempien laitteiden kanssa, ja niitä voidaan käyttää myös perinteisissä kulmahiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	kartio

Kiekon Ø	125 mm
Rakeisuus	60
Sarja	X-LOCK System
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		