



Rouhintahiomalaikka Silver, Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560453 178X7
GTIN	4054596444041
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Rouhintahiomalaikka **Silver**, joka sisältää osittain **tarkkuusmuotoiltua keramiikkaraetta**, mahdollistaa suuren tehokkuuden ja pitkän käyttöiän. **INOX-teräkselle ja teräkselle.**

Käyttö:

Materiaalinpoistohiontaan ja raskaaseen katkaisuun.

Erittely:

A36P-BF.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	178 mm
Laikan leveys	7 mm
Sarja	SILVER
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		