



## Rouhintahiomalaikka Silver, Kiekon Ø×kiekon leveys: 125X7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	560453 125X7
GTIN	4054596443884
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

Rouhintahiomalaikka **Silver**, joka sisältää osittain **tarkkuusmuotoiltua keramiikkaraetta**, mahdollistaa suuren tehokkuuden ja pitkän käyttöiän. **INOX-teräkselle ja teräkselle.**

#### Käyttö:

Materiaalinpoistohiontaan ja raskaaseen katkaisuun.

#### Erittely:

**A36P-BF.**

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	7 mm
Kiekon Ø	125 mm
Sarja	SILVER
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		