

**3M****Katkaisulaikka Silver, Kiekon Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563325 115
GTIN	5902658109317
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Silver-katkaisulaikka, jolla on suuri katkaisuteho ja pitkä käyttöikä. Raeseos **tarkkuusmuotoillulla keramiikkarakeella.**

**Käyttö:**

Nopeaan, vähäpurseiseen työstöön vähäisellä lämpörasituksella.

**Erittely:**

**A36R-BF.**

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm
Muodon kuvaus	suora
Laikan leveys	1 mm
Sarja	SILVER
Paksuudelle	3 - 5 mm

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		