

3M**Katkaisulaikka Silver, Kiekon Ø: 125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	563325 125
GTIN	5902658104978
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Silver-katkaisulaikka, jolla on suuri katkaisuteho ja pitkä käyttöikä. Raeseos **tarkkuusmuotoillulla keramiikkarakeella.**

Käyttö:

Nopeaan, vähäpurseiseen työstöön vähäisellä lämpörasituksella.

Erittely:

A36R-BF.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Laikan leveys	1 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	suora
Sarja	SILVER
Paksuudelle	3 - 5 mm

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		