



## Rouhintahiomalaikka Silver, Kiekon Ø×kiekon leveys: 230X7mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 560453 230X7  |
| GTIN         | 4054596444140 |
| Tuoteluokka  | 53M           |

### Kuvaus

#### Malli:

Rouhintahiomalaikka **Silver**, joka sisältää osittain **tarkkuusmuotoiltua keramiikkaraetta**, mahdollistaa suuren tehokkuuden ja pitkän käyttöiän. **INOX-teräkselle ja teräkselle.**

#### Käyttö:

Materiaalinpoistohiontaan ja raskaaseen katkaisuun.

#### Erittely:

**A36P-BF.**

### Tekninen kuvaus

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Laikan leveys                  | 7 mm          |
| Kiekon Ø                       | 230 mm        |
| Porauksen Ø                    | 22,23 mm      |
| Hioma-aineen lyhenne           | Keramiikka    |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %       |
| suositeltu hiontakulma         | 20-30 astetta |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| optimoitu materiaalille    | teräs               |
| optimoitu materiaalille    | INOX                |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s              |
| Tuotetyyppi                | Rouhintahiomalaikka |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | sopii rajoituksin |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |