



Työkaluteline, työkalunpitimet, Leveys 452 mm, työkaluvarsille: C8



Tilaustiedot

Tilausnumero	970125 C8
GTIN	4062406162665
Tuoteluokka	91L

Kuvaus

Malli:

Teräslevy, muoviset GARANT-työkalunpitimet. Voidaan asentaa **0° / 20° / 45° kallistuskulmaan.**

Sopii :**Leveys 452 mm:**

Järjestelmäkuljetusvaunu nro 970011 / 970016 koko 452/A; CNC-kuljetusvaunu nro 970041 / 970046 koko 452; alustakehikko nro 970505 koko 0.

Leveys 627 mm:

Järjestelmäkuljetusvaunu nro 970011 / 970016 koko 452/A; CNC-kuljetusvaunu nro 970041 / 970046 koko 452; alustakehikko nro 970505 koko 0 ja pystykaapit nro 942002 / 942004 ja nro 971605 / 971625.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Huomautus:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Turvallisuustodistus: GS TÜV Süd

Syvyys: 150 mm

Rungon koko sivuilla: 37 mm

Työkalupitimien lukumäärä: 4

Akseliväli A: 108 mm

Tekninen kuvaus

Rungon koko sivuilla	37 mm
Työkalupitimien lukumäärä	4
Akseliväli A	108 mm
Syvyys	150 mm
työkaluvarsille	C8
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	Leveys 452 mm