

Garant**CNC-kuljetusvaunu PU-pyörät, Hyötyleveys: 627mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970041 627
GTIN	4062406162702
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**Malli:**

Runko ja tukirunko teräspeltiä, sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asentamista varten. 2 kuulalaakeroitua pysäköintipyörää ja 2 (säädettävää) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm) sekä 4 suurta työntökahvaa: vakaa käsitellä konepajaympäristössä. Sisältää teräspeltitason (P×L×S 150×452×30 mm).

Toimituksen sisältö:

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.

Pintakäsittely:

Rungon ja sivuseinien väri vaaleanharmaa RAL 7016 **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	627 mm
Leveys	675 mm

Enimmäiskantokyky	400 kg
Pyörän materiaali	PU
Syvyys	800 mm
Pyörän Ø	160 mm
Kannatinkiskojen määrä (kiskoja/sivu)	2
Korkeus	1200 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Työkaluhyllyjen määrä (hyllyjä/sivu)	4
Pohja-alan syvyys	800 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pohja-alan leveys	675 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kuljetusvaunu

Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0	970130 0
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK80	970130 HSK80
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK100	970130 HSK100
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI30	970130 VDI30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30	970130 SK30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50	970130 HSK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40	970130 SK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970130 HSK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20	970130 VDI20
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40	970130 VDI40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5	970130 C5

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50	970130 SK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4	970130 C4
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C8	970130 C8
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63	970130 HSK63
Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle Leveys 627 mm	970110 627
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6	970130 C6