

**Garant****CNC-kuljetusvaunu umpikumipyörät, Hyötyleveys: 452mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 970046 452    |
| GTIN         | 4062406163112 |
| Tuoteluokka  | 91L           |

**Kuvaus****Malli:**

Runko ja tukirunko teräspeltiä, sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskojen ja työkalutelineiden asentamista varten. 2 kuulalaakeroitua pysäköintipyörää ja 2 (säädettävää) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm) sekä 4 suurta työntökahvaa: vakaa käsitellä konepajaympäristössä. Sisältää teräspeltitason (P×L×S 150×452×30 mm).

**Toimituksen sisältö:**

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja täyskumipyörillä.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja sivuseinien väri vaaleanharmaa RAL 7016 **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

**Tekninen kuvaus**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Kannatinkiskojen määrä (kiskoja/sivu) | 2      |
| Pohja-alan leveys                     | 500 mm |

|  |  |
|--|--|
| Korkeus  | 1200 mm  |
| Hyötyleveys                                      | 452 mm   |
| Pohja-alan syvyys                                | 800 mm   |
| Syvyys   | 800 mm   |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua          | 2  |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2  |
| Työkaluhyllyjen määrä (hyllyjä/sivu)             | 4  |
| Enimmäiskantokyky                                | 400 kg   |
| Pyörän Ø   | 160 mm   |
| Pyörän materiaali                                | täyskumi   |
| Leveys   | 500 mm   |
| Materiaalin paksuus                              | 0,9 mm   |
| Värivalikoima                                    | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi                                      | CNC-kuljetusvaunu  |

## Tarvikkeet

|   |               |
|---|---------------|
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK100   | 970125 HSK100 |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI30    | 970125 VDI30  |
| Kannatinkisko Tool-UNIT-työkalutelineelle Leveys 452 mm | 970110 452    |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50    | 970125 HSK50  |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5       | 970125 C5     |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63    | 970125 HSK63  |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C8       | 970125 C8     |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40     | 970125 SK40   |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30     | 970125 SK30   |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50     | 970125 SK50   |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40    | 970125 HSK40  |

|  |              |
|--|--------------|
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK80 | 970125 HSK80 |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20 | 970125 VDI20 |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0     | 970125 0     |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40 | 970125 VDI40 |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6    | 970125 C6    |
| Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4    | 970125 C4    |