

**Garant****Kuljetusvaunu PU-pyörät, Hyötyleveys mm / malli: 627/A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Tuoteluokka	91L

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Lujatekoinen runko, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja (lukittavaa) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm). Pystypalkit ruuvataan muotoa vastaavasti runkoon ja työntökahvaan. Sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskoon ja työkalutelineeseen asentamista varten.

**Toimituksen sisältö:**

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja PU-pyörillä.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, sivuseinien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 925 mm

Pohja-alan leveys: 675 mm

Pohja-alan syvyys: 800 mm

Hyötyleveys: 627 mm

Kannatinkiskojen määrä (1 taso): 3

Työkalutelineiden määrä (1 taso): 5

**Tekninen kuvaus**

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Kannatinkiskojen määrä (1 taso)	3
Pohja-alan leveys	675 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Leveys	675 mm
Pyörän materiaali	PU
Pyörän Ø	160 mm
Työkalutelineiden määrä (1 taso)	5
Pohja-alan syvyys	800 mm
Korkeus	925 mm
Syvyys	800 mm
Malli	A
Enimmäiskantokyky	400 kg
Hyötyleveys	627 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kuljetusvaunu

## Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6	970130 C6
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK100	970130 HSK100
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5	970130 C5
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50	970130 HSK50
Kannellinen hylly järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 627 mm	970175 627
UNIT-työkalutelineen kannatinkisko Leveys 627 mm	970110 627
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40	970130 VDI40

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4	970130 C4
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63	970130 HSK63
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C8	970130 C8
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI30	970130 VDI30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0	970130 0
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40	970130 SK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970130 HSK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK80	970130 HSK80
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20	970130 VDI20
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30	970130 SK30
Hyllyt järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 627 mm	970170 627
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50	970130 SK50