

**Garant****Kuljetusvaunu umpikumipyörät, Hyötyleveys mm / malli: 452/A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Tuoteluokka	91L

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Lujatekoinen runko, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja (lukittavaa) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm). Pystypalkit ruuvataan muotoa vastaavasti runkoon ja työntökahvaan. Sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskoon ja työkalutelineeseen asentamista varten.

**Toimituksen sisältö:**

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja täyskumipyörillä.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, sivuseinien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 925 mm

Pohja-alan leveys: 500 mm

Pohja-alan syvyys: 800 mm

Hyötyleveys: 452 mm

Kannatinkiskojen määrä (1 taso): 3

Työkalutelineiden määrä (1 taso): 5

**Tekninen kuvaus**

Kannatinkiskojen määrä (1 taso)	3
Pyörän Ø	160 mm
Pohja-alan leveys	500 mm
Malli	A
Leveys	500 mm
Korkeus	925 mm
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Pohja-alan syvyys	800 mm
Syvyys	800 mm
Pyörän materiaali	täyskumi
Työkalutelineiden määrä (1 taso)	5
Enimmäiskantokyky	400 kg
Hyötyleveys	452 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kuljetusvaunu

## Tarvikkeet

Työkaluteline, työkalunpitiimet työkaluvarsille C8	970125 C8
Työkaluteline, työkalunpitiimet työkaluvarsille HSK100	970125 HSK100
Työkaluteline, työkalunpitiimet työkaluvarsille HSK80	970125 HSK80
UNIT-työkalutelineen kannatinkisko Leveys 452 mm	970110 452
Työkaluteline, työkalunpitiimet työkaluvarsille VDI30	970125 VDI30
Kannellinen hylly järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 452 mm	970175 452
Hyllyt järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 452 mm	970170 452

Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C5	970125 C5
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI40	970125 VDI40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK50	970125 SK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK30	970125 SK30
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C6	970125 C6
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK50	970125 HSK50
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK40	970125 HSK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille VDI20	970125 VDI20
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille SK40	970125 SK40
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille C4	970125 C4
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille HSK63	970125 HSK63
Työkaluteline, työkalunpitimet työkaluvarsille 0	970125 0