

Garant**Kuljetusvaunu umpikumipyörät, Hyötyleveys mm / malli: 627/B****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Tuoteluokka	91L

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Lujatekoinen runko, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja (lukittavaa) kääntyvää pyörää (Ø 160 mm). Pystypalkit ruuvataan muotoa vastaavasti runkoon ja työntökahvaan. Sivuseinissä 25 mm:n välein reiät kannatinkiskoon ja työkalutelineeseen asentamista varten.

Toimituksen sisältö:

Kuljetusvaunu kahdella sivuseinämällä, työntökahvalla ja täyskumipyörillä.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, sivuseinien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Sopivat kannatinkiskot GARANT Tool-UNIT -työkalutelineille löytyvät numerolla 970110, GARANT Tool-UNIT numerolla 971000. Sopivat työkalutelineet numerolla 970125 tai numerolla 970130.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 925 mm

Pohja-alan leveys: 675 mm

Pohja-alan syvyys: 1100 mm

Hyötyleveys: 627 mm

Kannatinkiskojen määrä (1 taso): 4

Työkalutelineiden määrä (1 taso): 7

Tekninen kuvaus

Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Syvyys	1100 mm
Työkalutelineiden määrä (1 taso)	7
Pyörän Ø	160 mm
Leveys	675 mm
Hyötyleveys	627 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Pohja-alan syvyys	1100 mm
Korkeus	925 mm
Pyörän materiaali	täyskumi
Pohja-alan leveys	675 mm
Malli	B
Kannatinkiskojen määrä (1 taso)	4
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kuljetusvaunu

Tarvikkeet

Kannellinen hylly järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 627 mm	970175 627
Hyllyt järjestelmäkuljetusvaunuun Leveys 627 mm	970170 627