

Garant

Väliseinä, (2 pylvästä ja 3 reikäseinäelementtiä) Yksisivuinen, Leveys: 1000mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955430 1000
GTIN	4062406163273
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Pylväät (teräsputkea 60×40×2 mm), korkeudensäätö ja **ripustusurat etu- ja takapuolella** hyllytasojen jne. kiinnittämiseen. Kierrehokit pylväiden sisäpuolella reikälevyjen nro 928070; 928071 asentamiseen ruuveilla.

Reikälevyt teräspeltiä □ 9x9 mm, 37-mm-reikäväli, reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen.

Käyttö:

Tilanjakajana, näkösuojana ja työkalujen näkyvänä ja joustavasti muuttuvana säilytyspaikkana.

Pintakäsittely:

Reikäseinien väri vaaleanharmaa RAL 7035, pylväiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu..**

Tekninen kuvaus

Paino	32 kg
Leveys	1000 mm

suurin lattiaan kohdistuva kuorma	200 kg
Korkeus	2125 mm
Reikäseinärakenne	Yksisivuinen
Syvyys	660 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Reikäseinän asennusalusta