

**KÄRCHER****Märkä- ja kuivaimuri, Valmistajamerkintä: NT55T2ME****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Tuoteluokka	07C

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas yleiskäyttöinen **märkä- ja kuivaimuri**, hyvä imuteho ja kompakti rakenne, letkun ripustus ja tarvikkeiden säilytys laitteessa. **Automaattinen sammutus**, kun säiliö on täyttynyt maksimirajaan asti.

- **Laskostettu suodatin mahdollistaa märkä- ja kuivaimun ilman suodattimen poistamista.**
- **Automaattinen Tact-suodattimenpuhdistusjärjestelmä mahdollistaa keskeytymättömän työskentelyn vähäisin huoltokustannuksin, ja suodatin kestää pitempään.**
- **Keskitetyn kiertokytkimen ansiosta imuohjelmaa on helppo vaihtaa.**
- **Huippuluokan teollisuusimuri, jossa 2 huoltovapaata imuturbiinia ja edelleen kehitetty automaattinen Tact<sup>2</sup>-suodattimenpuhdistusjärjestelmä jatkuvaan ja keskeytymättömään työhön.**
- **Sopii erinomaisesti myös suuren hienopölymäärän sekä karkean lian ja nesteiden poistoon.**
- **Tyhjennystä varten jaloterässäiliön voi ottaa pois alustasta ja viedä erikseen jätteiden keräyspaikkaan.**
- **Antistaattinen järjestelmä (maadoitus imuletkun liitäntään) ja suojausluokka I.**
- **Kestävä 55 litran säiliö, jossa on puskurit ja metallipyörät.**

**Toimituksen sisältö:**

Toimitukseen sisältyy imuletku kaariosineen, metallinen imuputki 2x0,5 m, lattia- ja saumasuutin, litteätaite- tai paperisuodatin.

**Huomautus:**

Öljyille ja öljypitoisille aineille käytettävä teollisuusimuria nro 078522.

## Tekninen kuvaus

Kestää hienoa pölyä	kyllä
Ilmavirran määrä	2×74 l/s
Toimintäääni	73 dB(A)
Valmistajamerkintä	NT 55/2 Tact <sup>2</sup> Me I
Tehonkulutus	2760 W
Suodattimen puhdistus	Automaattinen Tact <sup>2</sup> -suodattimenpuhdistus
Kaapelin pituus	10 m
Antistaattisuusjärjestelmä	kyllä
Pituus	710 mm
Paino	45 kg
Pölyluokka – imuri	L
Leveys	570 mm
Turbiinien lkm	2
Tyhjiö	254 mbar
Liitântöjen nimellisarvot	40 mm
Korkeus	1070 mm
Säiliöiden tilavuus	55 l
Imuletkun pituus	4 m
Suodatinjärjestelmä	Litteäpoimusuodatin
Eriyisominaisuus	Jaloteräskotelo, antistaattinen, suojausluokka I
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

## Tarvikkeet

Saumasuutin kapea, 13 mm Liitäntöjen nimellisarvot DN40	078528 DN40
Kuminen viistoputkisuutin Liitäntöjen nimellisarvot DN40	078527 DN40