

Garant GRIDLINE

CNC-työpenkki ja laatikostorunko 24G + 30G, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970615 2000
GTIN	4062406163389
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Laatikostorungossa 24G ja ovirungossa 30G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot.** Bambutyötaso.

Rungon 24G laatikoiden kantokyky: 75 kg.

Rungon 30G laatikoiden kantokyky: 200 kg.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Huomautus:

Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Paino	270 kg
Vetolaatikoston (oikea) leveys	750 mm
Vetolaatikoston (vasen) leveys	600 mm
Korkeus	850 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoston korkeus	800 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoston syvyys	700 mm
Työtason syvyys	750 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys (kehys oikealla)	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys (kehys vasemmalla)	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G (runko vasemmalla)	20
Vetolaatikon hyötyleveys G (runko oikealla)	26
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931168 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931168 100
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931043 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931168 300
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931043 75

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe HU21	914227 HU21
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 250 mm	931043 250
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931043 50
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931168 125
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931043 100
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm	926001 2000
Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen200 kg Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 800/5	931115 800/5
Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen75 kg Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 800/6	931005 800/6