

Garant GRIDLINE

CNC-työpenkki ja laatikostorunko 30G, 26×24G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970605 1500
GTIN	4062406163372
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 30G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus **200 kg**. Bambutyötaso.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason pituus	1500 mm
Jalkaosan leveys	50 mm
Vetolaatikoston leveys	750 mm
Korkeus	850 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys	600 mm
Vetolaatikoston syvyys	700 mm

Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon korkeus	800 mm
Paino	175 kg
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	1000 kg
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	CNC-työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 125 mm	931168 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21	914227 HU21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931168 300
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	931168 75

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm	931168 100
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen200 kg Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 800/5	931115 800/5
Jalkaosaa Korkeus 800 mm	927000 800
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm	926001 1500