

Garant GRIDLINE

**Vetolaatikoilla varustettu CNC-sivukaappi, 26×20G, Korkeus mm / tyyppi: 1025/6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Työkalukaappi 60×28G, vetolaatikat 26×20G. Lokero ovella ja välihyllyllä, siirrettävissä 25 mm: **Liukuovissa** on keskuslukitus työntökahvalla, jossa on nastasynterilukko, 3 sivulla vierintäreunus ja **urakumimatto. Ei turvalukitusta, joka estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.** Laatikot ja vetoalustat voidaan asentaa kaapin molempiin puoliskoihin ilman väliseinää. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Laatikoiden ja vetoalustojen kantokyky **200 kg**. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein.

**Sijoitus:**

Vetolaatikoiden lukumäärä (nro 930635 koko 75): 2

Vetohyllyjen lukumäärä (nro 930656 koko 75): 4

**Pintakäsittely:**

Rungon, vetohyllyjen ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

**Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970708.**

**Tekninen kuvaus**

Paino	205 kg
-------	--------

Hyötykorkeus	900 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Leveys	1500 mm
Korkeus	1025 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	CNC-apulaitteistokaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930635 75
Vetoalusta200 kg Korkeus 75 mm	930656 75
Liukuovilla varustettu sivukaappivierintäreunus Korkeus 1025 mm	932130 1025
Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12