

Garant GRIDLINE

**CNC -työkalukaappi, sisältää myös vetolaatikat, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1025/4****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 970785 1025/4 |
| GTIN         | 4062406163594 |
| Tuoteluokka  | 9GK           |

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Kaapissa on keskuslukitus. Kolmella puolella vierintäeste ja **urakumimatto. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Vetolaatikat, joissa on aukot** uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Vetolaatikon **50 mm kantavuus 75 kg** . Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg**.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

**Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.**

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vetolaatikoiden hyötyala G: 26×24

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Hyötykorkeus: 900 mm

Vetolaatikon hyötyleveys: 650 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys: 600 mm

Vetolaatikon hyötyleveys G: 26

## Tekninen kuvaus

|   |  |
|---|--|
| Vetolaatikon hyötyleveys                                | 650 mm   |
| Hyötykorkeus  | 900 mm   |
| Vetolaatikon hyötysyvyys                                | 600 mm   |
| Vetolaatikoiden hyötyala G                              | 26×24  |
| Vetolaatikon hyötyleveys G                              | 26   |
| Syvyys  | 700 mm   |
| Leveys  | 750 mm   |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G                              | 24   |
| Paino   | 125 kg   |
| Materiaalin paksuus                                     | 1,2 mm   |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus                    | 200 kg   |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 %  |
| Vetolaatikon ulosveto                                   | Ulosvetoeste   |
| Korkeudensäätö portaittain                              | 25 mm  |
| Nastasynterilukko                                       | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G                | 26×24G   |
| Tuotetyyppi   | CNC -työkalukaappi, sisältää vetolaatikot                      |

## Tarvikkeet

|  |            |
|--|------------|
| Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 100 mm | 931165 100 |
| Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm | 931165 200 |
| Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm | 931165 300 |

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi HU21

914227 HU21