

Garant GRIDLINE

Vetolaatikoilla varustettu CNC-sivukaappi, 26×20G, Korkeus mm / tyyppi: 1025/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Tuoteluokka	9GK

Kuvaus**Malli:**

Työkalukaappi 60×28G, vetolaatikat 26×20G. Lokero ovella ja välihyllyllä, siirrettävissä 25 mm: **Liukuovissa** on keskuslukitus työntökahvalla, jossa on nastasynterilukko, 3 sivulla vierintäreunus ja **urakumimatto. Ei turvalukitusta, joka estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.** Laatikot ja vetoalustat voidaan asentaa kaapin molempiin puoliskoihin ilman väliseinää. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat. Laatikoiden ja vetoalustojen kantokyky **200 kg**. Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein.

Sijoitus:

Vetolaatikoiden lukumäärä (nro 930635 koko 75): 2

Vetohyllyjen lukumäärä (nro 930656 koko 75): 2

Pintakäsittely:

Rungon, vetohyllyjen ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970708.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
--------------------------	--------

Leveys	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Korkeus	1025 mm
Paino	175 kg
Hyötykorkeus	900 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	CNC-apulaitteistokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi HU12	914226 HU12
Vetolaatikko, 200 kg laatikoiden etukorkeus 75 mm	930635 75
Vetoalusta 200 kg Korkeus 75 mm	930656 75
Liukuovilla varustettu sivukaappivierintäreunus Korkeus 1025 mm	932130 1025