

Garant GRIDLINE

**CNC -työkalukaappi, sisältää myös vetolaatikat, 26×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 1275/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Tuoteluokka	9GK

**Kuvaus****Malli:**

Kokonaan varusteltu työkalukaappi kokoa 30×28G, laatikkojen 26×24G kanssa. Kaapissa on keskuslukitus. Kolmella puolella vierintäeste ja **urakumimatto. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat.** Vetolaatikat, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää useamman laatikon samanaikaisen avaamisen.

Vetolaatikon **50 mm kantavuus 75 kg**. Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg**.

Vetolaatikko **50 mm, kantavuus 75 kg**. Vetolaatikko **alk. 75 mm, kantavuus 200 kg**.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

**Työkalujen säilytykseen tarvitset lisäksi laatikkotelineen nro 970705.**

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
--------------------------	--------

Leveys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon hyötyleveys G	26
Hyötykorkeus	1150 mm
Syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Paino	150 kg
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×24G
Tuotetyyppi	CNC-työkalukaappi

## Tarvikkeet

Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 200 mm	931165 200
Vetolaatikko,200 kg laatikoiden etukorkeus 300 mm	931165 300
Vetolaatikko,75 kg laatikoiden etukorkeus 50 mm	931163 50
Lukkosuojus, GridLine Tyypin HU21	914227 HU21
Työkalukaapin runko vetolaatikoille Korkeus 1250 mm	931155 1250
Teräskansilevy, 3 sivulla vierintäreunus Mitta G 30X28	951970 30X28
Tasoaalusta urakumia Mitta G 30X28	951975 30X28