

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, umpilevypariovet, työkaluvarsille: SK30**Tilaustiedot**

Tilausnumero	971301 SK30
GTIN	4062406163648
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg**.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 20
Kiinnityskiskot: 9 paar

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Korkeus	2000 mm
Työkalupitimien lukumäärä	180
Paino	146 kg
Akseliväli A	72 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys G	20
Leveys G	40
Poikkikannattimien lukumäärä	9
Kiinnityskiskot	9 paar
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille SK30	971570 SK30

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet
kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin
syvyydelle G 20

971525 20

Muoviholkki Tyyppi SK30

947390 SK30