

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, umpilevypariovet, työkaluvarsille: HSK40**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971301 HSK40 |
| GTIN | 4062406163747 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 20
Kiinnityskiskot: 9 paar

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Paino | 146 kg |
| Työkalupitimien lukumäärä | 198 |
| Syvyys | 500 mm |
| Korkeus | 2000 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Akseliväli A | 63 mm |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 40 |
| Kiinnityskiskot | 9 paar |
| Poikkikannattimien lukumäärä | 9 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi |
| Tuotetyyppi | CNC-kaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Muoviholkki Tyyppi HSK40 | 947390 HSK40 |
| Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille HSK40 | 971570 HSK40 |

| | |
|---|-------------|
| Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20 | 971525 20 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm | 940501 2000 |