

Garant GRIDLINE

**CNC-kaappi työkalunpitimillä, ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille: HSK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971303 HSK80
GTIN	4062406164034
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

**Pintakäsittely:**

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 20  
Kiinnityskiskot: 9 paar

## Tekninen kuvaus

Työkalupitimiä lukumäärä	72
Syvyys	500 mm
Korkeus	2000 mm
Paino	146 kg
Akseliväli A	104 mm
Leveys	1000 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Kiinnityskiskot	9 paar
Poikkikannattimien lukumäärä	9
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille HSK80	971570 HSK80

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin  
syvyydelle G 20

971525 20

Muoviholkki Tyyppi HSK80

947390 HSK80

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet  
kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000