

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille: SK50



Tilaustiedot

Tilausnumero	971303 SK50
GTIN	4062406163914
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista

Malli:

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 20
Kiinnityskiskot: 9 paar

Tekninen kuvaus

Korkeus	2000 mm
Syvyys	500 mm
Paino	146 kg
Leveys	1000 mm
Akseliväli A	141 mm
Työkalupitimien lukumäärä	54
Leveys G	40
Syvyys G	20
Kiinnityskiskot	9 paar
Poikkikannattimien lukumäärä	9
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi SK50	947390 SK50
Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20	971525 20

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille SK50	971570 SK50