

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille: HSK63



Tilaustiedot

Tilausnumero	971343 HSK63
GTIN	4062406164676
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista

Malli:

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40
Syvyys G: 20
Kiinnityskiskot: 2 paar

Tekninen kuvaus

Leveys	1000 mm
Korkeus	2000 mm
Akseliväli A	78 mm
Paino	126 kg
Työkalupitimien lukumäärä	78
Syvyys	500 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Kiinnityskiskot	2 paar
Poikkikannattimien lukumäärä	6
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

Tarvikkeet

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille HSK63

971570 HSK63

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Muoviholkki Tyyppi HSK63	947390 HSK63
Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20	971525 20