

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille: C6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	971343 C6
GTIN	4062406164638
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40
 Syvyys G: 20
 Kiinnityskiskot: 2 paar

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Akseliväli A	75 mm
Työkalupitimien lukumäärä	90
Korkeus	2000 mm
Leveys	1000 mm
Paino	126 kg
Leveys G	40
Syvyys G	20
Poikkikannattimien lukumäärä	6
Kiinnityskiskot	2 paar
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet
 kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20	971525 20
Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille C6	971570 C6
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Muoviholkki Tyyppi C6	947390 C6