

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, rulokansi, työkaluvarsille: HSK100**Tilaustiedot**

Tilausnumero	971349 HSK100
GTIN	4062406164843
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistetut rulokannet, väri ei ole konfiguroitavissa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40
Syvyys G: 20
Kiinnityskiskot: 2 paar

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Paino	126 kg
Akseliväli A	116 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	2000 mm
Työkalupitimien lukumäärä	42
Syvyys G	20
Leveys G	40
Kiinnityskiskot	2 paar
Poikkikannattimien lukumäärä	6
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
kaapin etuosat	rulo-kansi
Tuotetyyppi	CNC-kaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP14	914226 GP14
Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille HSK100	971570 HSK100
Muoviholkki Tyyppi HSK100	947390 HSK100

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin
syvyydelle G 20

971525 20