

Garant GRIDLINE

**CNC-kaappi työkalunpitimillä, rulokansi, työkaluvarsille: VDI20****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971349 VDI20  |
| GTIN         | 4062406164737 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

**Anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistetut rulokannet, väri ei ole konfiguroitavissa.**

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro 971570.

**Pintakäsittely:**

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40  
 Syvyys G: 20  
 Kiinnityskiskot: 2 paar

## Tekninen kuvaus

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Paino                           | 126 kg   |
| Syvyys                          | 500 mm   |
| Akseliväli A                    | 55 mm  |
| Korkeus                         | 2000 mm  |
| Työkalupitimien lukumäärä       | 174  |
| Leveys                          | 1000 mm  |
| Syvyys G                        | 20   |
| Leveys G                        | 40   |
| Kiinnityskiskot                 | 2 paar   |
| Poikkikannattimien lukumäärä    | 6  |
| Materiaalin paksuus             | 0,9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg  |
| Korkeudensäätö portaittain      | 25 mm  |
| Nastasynterilukko               | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| kaapin etuosat                  | rulo-kansi   |
| Tuotetyyppi                     | CNC-kaappi   |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille VDI20 | 971570 VDI20 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP14   | 914226 GP14  |
| Muoviholkki Tyyppi VDI20  | 947390 VDI20 |

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin  
syvyydelle G 20

---

971525 20