

Garant GRIDLINE

CNC-kaappi työkalunpitimillä, rulokansi, työkaluvarsille: C4**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971349 C4 |
| GTIN | 4062406164768 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×20G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Anodisoidusta alumiiniprofiilista valmistetut rulokannet, väri ei ole konfiguroitavissa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 20 ja poikkikannattimet työkalunpitimien kanssa nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 500 mm

Leveys G: 40
Syvyys G: 20
Kiinnityskiskot: 2 paar

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---|
| Työkalupitimien lukumäärä | 54 |
| Korkeus | 2000 mm |
| Akseliväli A | 97 mm |
| Syvyys | 500 mm |
| Paino | 126 kg |
| Leveys | 1000 mm |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys G | 40 |
| Kiinnityskiskot | 2 paar |
| Poikkikannattimien lukumäärä | 6 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| kaapin etuosat | rulo-kansi |
| Tuotetyyppi | CNC-kaappi |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP14 | 914226 GP14 |
| Muoviholkki Tyyppi C4 | 947390 C4 |
| Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20 | 971525 20 |

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston
leveydelle 40G työkaluvarsille C4

971570 C4