

Garant GRIDLINE

CNC-tilakaappi työkalunpitimillä umpilevypariovet, työkaluvarsille: C8**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971451 C8 |
| GTIN | 4062406164942 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942573 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 28
Hyötykorkeus: 1845 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Syvyys | 700 mm |
| Akseliväli A | 104 mm |
| Hyötykorkeus | 1845 mm |
| Leveys | 1000 mm |
| Syvyys G | 28 |
| Kiinnityskiskot | 2 paar |
| Poikkikannattimien lukumäärä | 8 |
| Paino | 115 kg |
| Työkalupitimien lukumäärä | 64 |
| Korkeus | 2000 mm |
| Leveys G | 40 |
| Materiaalin paksuus | 0,9 mm |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg |
| Oven avautumiskulma | 250 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi |
| kaapin etuosat | teräslevysaranaovi |
| Tuotetyyppi | CNC-tilakaappi |

Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28

| | |
|--|-------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11 | 914226 GP11 |
| Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille C8 | 971570 C8 |
| Muoviholkki Tyyppi C8 | 947390 C8 |
| Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm | 940501 2000 |