

Garant GRIDLINE

CNC-tilakaappi työkalunpitimillä umpilevypariovet, työkaluvarsille: C5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	971451 C5
GTIN	4062406164928
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942573 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 28
Hyötykorkeus: 1845 mm

Tekninen kuvaus

Leveys G	40
Kiinnityskiskot	2 paar
Leveys	1000 mm
Korkeus	2000 mm
Poikkikannattimien lukumäärä	8
Työkalupitimien lukumäärä	72
Paino	115 kg
Akseliväli A	97 mm
Syvyys G	28
Syvyys	700 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Tuotetyyppi	CNC-tilakaappi

Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille C5	971570 C5
Muoviholkki Tyyppi C5	947390 C5