

Garant GRIDLINE

**CNC-tilakaappi työkalunpitimillä umpilevypariovet, työkaluvarsille: VDI30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971451 VDI30
GTIN	4062406164898
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

**Pintakäsittely:**

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942573 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 28  
Hyötykorkeus: 1845 mm

## Tekninen kuvaus

Poikkikannattimien lukumäärä	8
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Työkalupitimien lukumäärä	152
Leveys G	40
Kiinnityskiskot	2 paar
Syvyys	700 mm
Paino	115 kg
Akseliväli A	71 mm
Syvyys G	28
Korkeus	2000 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Tuotetyyppi	CNC-tilakaappi

## Tarvikkeet

Muoviholkki Tyyppi VDI30	947390 VDI30
	940501 2000

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet  
kaapin korkeuteen 2000 mm

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston  
leveydelle 40G työkaluvarsille VDI30

971570 VDI30

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin  
syvyydelle G 28

971525 28