

Garant GRIDLINE

**CNC-tilakaappi työkalunpitimillä ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille: VDI30****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971453 VDI30  |
| GTIN         | 4062406165048 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värien valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

**Pintakäsittely:**

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942573 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 28  
Hyötykorkeus: 1845 mm

## Tekninen kuvaus

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Hyötykorkeus                    | 1845 mm  |
| Syvyys                          | 700 mm   |
| Leveys                          | 1000 mm  |
| Syvyys G                        | 28   |
| Työkalupitimien lukumäärä       | 152  |
| Korkeus                         | 2000 mm  |
| Poikkikannattimien lukumäärä    | 8  |
| Leveys G                        | 40   |
| Akseliväli A                    | 71 mm  |
| Kiinnityskiskot                 | 2 paar   |
| Paino                           | 115 kg   |
| Materiaalin paksuus             | 0,9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä | 1000 kg  |
| Oven avautumiskulma             | 250 astetta  |
| Korkeudensäätö portaittain      | 25 mm  |
| Nastasynterilukko               | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Kaapin rakennustapa             | peruskaappi  |
| kaapin etuosat                  | ikkunallinen saranaovi   |
| Tuotetyyppi                     | CNC-tilakaappi   |

## Tarvikkeet

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet  
kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000

|   |              |
|---|--------------|
| Muoviholkki Tyyppi VDI30  | 947390 VDI30 |
| Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28                     | 971525 28    |
| Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille VDI30 | 971570 VDI30 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11   | 914226 GP11  |