

Garant GRIDLINE

**CNC-tilakaappi työkalunpitimillä ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille: SK40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971453 SK40
GTIN	4062406165017
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40×28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannatinta kohti 150 kg.**

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

**Pintakäsittely:**

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942573 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40

Syvyys G: 28  
Hyötykorkeus: 1845 mm

## Tekninen kuvaus

Kiinnityskiskot	2 paar
Syvyys	700 mm
Leveys G	40
Leveys	1000 mm
Poikkikannattimien lukumäärä	8
Työkalupitimien lukumäärä	120
Syvyys G	28
Hyötykorkeus	1845 mm
Paino	115 kg
Korkeus	2000 mm
Akseliväli A	76 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-tilakaappi

## Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille SK40	971570 SK40
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Muoviholkki Tyyppi SK40	947390 SK40
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000