

Garant GRIDLINE

**CNC-tilakaappi työkalunpitimillä ikkunalliset pariovet, työkaluvarsille:
HSK100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971453 HSK100
GTIN	4062406165147
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Varusteltu kaappi, 40x28G. Kiinnityskiskot siirrettävissä 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Suurin sallittu **kokonaiskantavuus kiinnityskiskoparia kohti 200 kg, poikkikannattinta kohti 150 kg.**

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja kiinnityskiskot nro 971525 koko 28 ja poikkikannattimet työkalunpitimillä nro 971570.

Pintakäsittely:

Rungon, kiinnityskiskojen ja poikkikannattimien väri vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Suurikokoisten GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet, katso nro 942530 – 942573 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 2000 mm

Leveys: 1000 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 40
Syvyys G: 28
Hyötykorkeus: 1845 mm

Tekninen kuvaus

Paino	115 kg
Akseliväli A	116 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	40
Kiinnityskiskot	2 paar
Syvyys	700 mm
Työkalupitimien lukumäärä	56
Poikkikannattimien lukumäärä	8
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	28
Leveys	1000 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Tuotetyyppi	CNC-tilakaappi

Tarvikkeet

971525 28

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm

940501 2000

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G työkaluvarsille HSK100

971570 HSK100

Muoviholkki Tyyppi HSK100

947390 HSK100

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11