


Garant GRIDLINE

## Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 30G, työkaluvarsille: SK30



### Tilaustiedot

Tilausnumero	971560 SK30
GTIN	4062406165178
Tuoteluokka	9GI

### Kuvaus

**Sopii:**

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.

Kaapin/osaston leveys 30G (kaapeissa, joiden leveys on 60G, on kaksi osastoa à 30G).

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

### Tekninen kuvaus

työkaluvarsille	SK 30
Syvyys	135 mm
Akseliväli A	72 mm
Korkeus	54 mm
Työkalupitimien lukumäärä	13
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kantojärjestelmä

## Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20

971525 20

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28

Muoviholkki Tyyppi SK30

947390 SK30