

Garant GRIDLINE

## Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 30G, työkaluvarsille: SK50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	971560 SK50
GTIN	4062406165192
Tuoteluokka	9GI

### Kuvaus

**Sopii:**

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.

Kaapin/osaston leveys 30G (kaapeissa, joiden leveys on 60G, on kaksi osastoa à 30G).

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

### Tekninen kuvaus

Syvyys	135 mm
Korkeus	54 mm
Akseliväli A	141 mm
Työkalupitimien lukumäärä	5
työkaluvarsille	SK 50
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kantojärjestelmä

## Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20

971525 20

Muoviholkki Tyyppi SK50

947390 SK50

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28