


Garant GRIDLINE

## Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 30G, työkaluvarsille: VDI20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	971560 VDI20
GTIN	4062406165208
Tuoteluokka	9GI

### Kuvaus

**Sopii:**

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.

Kaapin/osaston leveys 30G (kaapeissa, joiden leveys on 60G, on kaksi osastoa à 30G).

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

### Tekninen kuvaus

Akseliväli A	55 mm
Syvyys	135 mm
Työkalupitimien lukumäärä	19
Korkeus	54 mm
työkaluvarsille	VDI 20
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kantojärjestelmä

## Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20

971525 20

Muoviholkki Tyyppi VDI20

947390 VDI20

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28