


Garant GRIDLINE

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G, työkaluvarsille: VDI20



Tilaustiedot

Tilausnumero	971570 VDI20
GTIN	4062406165352
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Sopii:

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.

Kaapin/osaston leveys 40G (kaapeissa, joiden leveys on 80G, on kaksi osastoa à 40G).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	135 mm
Akseliväli A	55 mm
työkaluvarsille	VDI 20
Työkalupitimien lukumäärä	29
Korkeus	54 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	150 kg
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-kantojärjestelmä

Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20

971525 20

Muoviholkki Tyyppi VDI20

947390 VDI20

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28