

Garant GRIDLINE

Poikkikannattimet työkalunkannattimilla kaapin/osaston leveydelle 40G, työkaluvarsille: SK40



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 971570 SK40 |
| GTIN | 4062406165338 |
| Tuoteluokka | 9GI |

Kuvaus

Sopii:

Asennus kiinnityskiskoihin nro 971525.

Kaapin/osaston leveys 40G (kaapeissa, joiden leveys on 80G, on kaksi osastoa à 40G).

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--|
| Akseliväli A | 76 mm |
| Syvyys | 135 mm |
| Työkalupitimien lukumäärä | 15 |
| Korkeus | 54 mm |
| työkaluvarsille | SK 40 |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 150 kg |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi | CNC-kantojärjestelmä |

Tarvikkeet

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 20

971525 20

Kiinnityskiskot työkalutelineille, pari Soveltuu kaapin syvyydelle G 28

971525 28

Muoviholkki Tyyppi SK40

947390 SK40