

Garant GRIDLINE

**Pystykaappi, syvyys 28G, 4 lattiaa pitkin kulkevaa, ulosvedettävää hyllykköä,
Korkeus: 1000 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	971625 1000
GTIN	4062406165499
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Pystykaappi 30×28G, jossa lattiaa pitkin kulkevat, ulosvedettävät hyllyköt. Lukittavissa 2K-Haptoprene®-työntökahvasta lukolla. Ulosvedettävien hyllyköiden kuumasinkityissä runko-osissa on rei'itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kannatinkiskojen, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, ulosvedettävien hyllyköiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun hyllyköiden leveys on 330 mm, vierekkäin mahtuu kaksi kannatinta. Pystykaapit saa asettaa vain **ehdottoman tasaisille lattioille!**

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 750 mm

Syvyys: 700 mm

Leveys G: 30

Syvyys G: 28

Pystyvetolaatikoiden määrä: 160 mm

Tekninen kuvaus

Pystyvetolaatikoiden määrä	160 mm
Syvyys	700 mm
Ulosvetoseinän hyötyleveys	153 mm
Leveys	750 mm
Ulosvetoseinän hyötysyvyys	627 mm
Paino	188 kg
Korkeus	1000 mm
Leveys G	30
Syvyys G	28
Ulosvetoseinän hyötykorkeus	750 mm
Materiaalin paksuus	1,2 mm
Ulosvetoseinän kantavuus	600 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä	2400 kg
Vetolaatikon ulosveto	Ulosvetoeste
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	CNC-pystykaappi raskaille kuormille