


Garant GRIDLINE

**Kovavaahtoalustat (tyhjä) Hainbuch-kiristysalustoille, kiristysholkeille: SK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970725 SK80
GTIN	4062406166281
Tuoteluokka	91A

**Kuvaus****Malli:**

Kaksivärinen PE-kovamuovialusta (antrasiitinharmaa / harmaa, tyhjä) urat yksilöllistä Hainbuch-kiristysholkeilla varustamista varten. Tiiviskuplainen vaaho on **öljynkestävä** eikä ime nesteitä. Kovavaahtoalustat **täyttävät 8×10G** laatikon hyötyalasta.

**Huomautus:**

Koko TOP65 sopii myös mallille SK65.

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Leveys: 200 mm

Syvyys: 250 mm

Leveys G: 8

Syvyys G: 10

Työkalupitimien lukumäärä: 2

**Tekninen kuvaus**

Työkalupitimien lukumäärä	2
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10
Syvyys G	10
Leveys	200 mm

Leveys G	8
Syvyys	250 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtovalustat, tyhjät, työkalulaatikkoihin