


Garant GRIDLINE

**Kovavaahtoalustat (tyhjät) Hainbuch-kiristysalustoille, kiristysholkeille:
TOP65****Tilaustiedot**

Tilausnumero	970725 TOP65
GTIN	4062406166298
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Kaksivärinen PE-kovamuovialusta (antrasiitinharmaa / harmaa, tyhjä) urat yksilöllistä Hainbuch-kiristysholkeilla varustamista varten. Tiiviskuplainen vaahto on **öljynkestävä** eikä ime nesteitä. Kovavaahtoalustat **täyttävät 8×10G** laatikon hyötyalasta.

Huomautus:

Koko TOP65 sopii myös mallille SK65.

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Leveys: 200 mm

Syvyys: 250 mm

Leveys G: 8

Syvyys G: 10

Työkalupitimien lukumäärä: 2

Tekninen kuvaus

Leveys	200 mm
Syvyys	250 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×10

Syvyys G	10
Leveys G	8
Työkalupitimiä lukumäärä	2
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalustat, tyhjät, työkalulaatikkoihin