

Garant GRIDLINE

**ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 300/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Käyttö:**

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50; 75; 100

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikot vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

**Tekninen kuvaus**

Paino	31 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus	225 mm
Leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	225 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Syvyys	650 mm
Korkeus	300 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972035 75
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	972035 50
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972035 100
ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla Rungon korkeus 300 mm	972030 300
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21