

Garant GRIDLINE

**ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikot, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 500/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

**Käyttö:**

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50; 75; 100; 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikot vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20

Paino	54 kg
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Leveys	400 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Hyötykorkeus	425 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Syvyys	650 mm
Korkeus	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Materiaalin paksuus	1 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

## Tarvikkeet

ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972035 100
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972035 75
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	972035 50
ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	972035 200
ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoillasiirrettävät Rungon korkeus 500 mm	972032 500
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21