

Garant GRIDLINE

**ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikat siirrettävät, 12×20G,  
Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 500/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.) Ø 125 mm, hankausta kestävät, **sähköä johtavat pyörät**. Laatikoiden  **yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

**Käyttö:**

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

**Sijoitus:**

Laatikoiden etukorkeus mm: 50; 75; 100; 200

**Pintakäsittely:**

Runko ja laatikat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	700 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
ComfortClose	ei
vierintäreunus	kyllä
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Laatikoiden lukumäärä	4
Paino	54 kg
Enimmäiskantokyky	250 kg
Hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Syvyys	650 mm
Leveys	400 mm
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

---

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	972036 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	972036 50
Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972036 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	972036 200
ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoillasiirrettävät Rungon korkeus 500 mm	972032 500
Lukkosuojus, GridLine Tyypin KO21	914227 KO21