

Garant GRIDLINE

## ESD-laatikostorunko 16G ja vetolaatikat siirrettävät, 12×20G, Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 500/5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Tuoteluokka	9GG

### Kuvaus

#### Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Kaksi kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää (kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus.) Ø 125 mm, hankausta kestävät, **sähköä johtavat pyörät**. Laatikoiden  **yhdellä kädellä tapahtuva yksittäinen avaus** estää laatikon avautumisen kuljetuksen aikana.

#### Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010 – 972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150 – 972195.

#### Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75; 75; 75; 75; 125

#### Pintakäsittely:

Runko ja laatikat vaaleanharmaat RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä.

### Tekninen kuvaus

Leveys	400 mm
Hyötykorkeus	425 mm
Jälkiä jättämätön juoksupinta	kyllä
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Enimmäiskantokyky	250 kg
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
ComfortClose	ei
Korkeus	700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Paino	60 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
vierintäreunus	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	5
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Syvyys	650 mm
Malli	siirrettävät
Malli	mukana vetolaatikko
Hyötykorkeus laatikoita varten	425 mm
Materiaalin paksuus	1 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Asennusvaunu

---

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	972036 75
Yhdellä kädellä yksittäin avattava ESD-vetolaatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	972036 125
ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoillasiirrettävät Rungon korkeus 500 mm	972032 500
Lukkosuojus, GridLine Tyypäi KO21	914227 KO21