

Garant GRIDLINE

ESD-työtaso, Syvyys 750 mm, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 972160 2000 |
| GTIN | 4062406166977 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Tukilevy 50 mm:n **sähköä johtavaa** lastulevyä. Yläpuolen pinnoite **sähköä johtavaa** HPL-laminaattia EGB 0,8 mm. Alapuolen pinta valkoista laminaattia. Ympärillä 3 mm:n **antistaattinen ABS-reunalista. Sisäänrakennettu teräspankki vahvikkeena.**

Huomautus:

Keskireikä maadoitusmoduulille nro 972827 koko INT2W ESD-työtason alapuolella. Tilattava erikseen.

ESD-työtasoa saa käyttää vain yhdessä ESD-jalkaosien ja ESD-liitoslevyjen kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Työtason pinnoite | HPL-kerrosmateriaali, sähköä johtava |
| Vahvikeprofiili työtason sisällä | 30×30×3 mm |
| Työtason materiaali | Lastulevy, tilavuusjohtava |
| Maadoitus | keskellä, työtason alapuolella |
| Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa RAL 7035 |
| Pituus | 2000 mm |
| sähköä johtava pintakerros | kyllä |
| sydänosa kokonaissähkönjohtokyvyllä | kyllä |
| ESD-käsitelty | kyllä |
| Paksuus | 51,6 mm |
| Pöytälevyn pituus | 2000 mm |
| Pinnoitteen paksuus | 0,8 mm |

| | |
|----------------------------|---------------|
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 750 mm |
| Syvyys | 750 mm |
| Tuotetyyppi | Työpenkkilevy |