

Garant GRIDLINE

ESD-jalkaosa, Korkeus: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	972180 800
GTIN	4062406166984
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelinohjaimet mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 **ESD-jauhemaalattu.**

Huomautus:

Jalkaosat ilman takaseinää tai laatikostorunkoa vaativat rakenteen jäykistämistä liitoslevyillä nro 972195. Korkeus vastaa työtason alareunaa. Kaikki muoviosat eivät johda staattista sähköä. Maadoitus jalkaosien kautta ei mahdollista.

Tekninen kuvaus

Sopii tason syvyyteen	750 mm
Korkeus	800 mm
Leveys	50 mm
Syvyys	700 mm

Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Jalkaosa